

SPREIZ-BLINDNIETMUTTERN FLACHKOPF


RUNDSCHAFT GESCHLITZT, VORGESTAUCHT,
SCHAFTENDE OFFEN

SPLIT-BLIND RIVET NUTS (INSERTS) FLAT HEAD

ROUND SHANK SLOTTED, PRE-COMPRESSED,
OPEN TYPE

ECROUS À SERTIR ÉCLATÉS TÊTE PLATE

TIGE RONDE FENDUE, PRÉCOMPRIMÉE,
EXTRÉMITÉ OUVERTE



Stahl verzinkt [AISI 1008]
Steel zinc plated [AISI 1008]
Acier zingué [AISI 1008]

M 6

D1 = 9,8 mm
D2 = 16,4 mm
k = 1,6 mm

		CODE				
9,8 x 25,8 mm	0,5 - 7,1 mm	75406 00300	19000 N	12,0 Nm	250	3000
9,8 x 31,7 mm	7,1 - 12,7 mm	75406 00301			250	3000

10,0 - 10,15 mm

M 8

D1 = 12,6 mm
D2 = 19,6 mm
k = 1,7 mm

		CODE				
12,6 x 29,6 mm	0,5 - 7,1 mm	75408 00300	25000 N	21,0 Nm	250	2000
12,6 x 35,3 mm	7,1 - 12,7 mm	75408 00301			250	2000

12,7 - 12,85 mm

M 10

D1 = 14,9 mm
D2 = 22,7 mm
k = 2,4 mm

		CODE				
14,9 x 31,3 mm	0,5 - 7,1 mm	75401 00300	29000 N	30,0 Nm	250	1500

15,09 - 15,24 mm

ZUR VERARBEITUNG VON SPREIZBLINDNIETMUTTERN SIND SPEZIELLE WERKZEUGE ERFORDERLICH.
BEI DER AUSWAHL DES SETZWERKZEUGES BERATEN WIR SIE GERNE.

PROCESSING OF SPLIT BLIND RIVET NUTS REQUIRES SPECIAL TOOLS.
WE WILL BE HAPPY TO ADVISE YOU ON THE CHOICE OF THE APPROPRIATE TOOL.

VOUS AVEZ BESOIN DE PIÈCES DE POSE SPÉCIALES POUR LES ÉCROUS À SERTIR ÉCLATÉS.
NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS DANS LE CHOIX DE VOS PIÈCES DE POSE.

* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications