Rollcart

Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 1 x 33 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung







Artikelnummer: 158293







Rollcart Flaschenroller

Traglast 100 kg

Flaschenkarre

- Traglast 100 kg
- für 1 x 33 kg Propangas Flasche
- Höhe x Breite 1200 x 580 mm
- passend für Flaschen mit Ø 320 mm
- mit Schaufel mit 3-seitiger Kante
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager







Technische Details	;		
Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	260 mm
Karrentyp	Flaschenkarre	Karre Ausstattung	Schaufel mit 3-seitiger Kante
Traglast	100 kg	Sicherheitsgriff	ja
Kapazität	1 x 33 kg Propangas	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
für Flaschen-Ø	320 mm	Höhe	1200 mm
Material	Stahl	Breite	580 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	530 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Griffe	ja
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	11,5 kg
Radlager	Kugellager		