

Rollcart Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 1 x 33 kg
Propangas Flasche,
Ladungssicherung durch
Flaschenhalterung mit
Sicherungskette, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit
Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158293



Rollcart Flaschenroller

Traglast 100 kg

Flaschenkarre

- Traglast 100 kg
- für 1 x 33 kg Propangas Flasche
- Höhe x Breite 1200 x 580 mm
- passend für Flaschen mit \varnothing 320 mm
- mit Schaufel mit 3-seitiger Kante
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad \varnothing 260 mm
- Naben mit Kugellager



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Kugellager
Karrentyp	Flaschenkarre	Rad-Ø	260 mm
Traglast	100 kg	Karre Ausstattung	Schaufel mit 3-seitiger Kante
Kapazität	1 x 33 kg Propangas	Sicherheitsgriff	ja
für Flaschen-Ø	320 mm	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Material	Stahl	Höhe	1200 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	580 mm
klappbar	nein	Tiefe	530 mm
Treppenkufen	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	Luft	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	11,5 kg