

SECUMAX 320

NR. 32000110.02



Videos






COMBI reloaded. Die neue Generation.

Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema „höchste Arbeitssicherheit“? War schon immer Teil der COMBI-DNA – und bleibt es auch.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 32000110.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	158 x 13 x 56 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	47,4 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	65,5 g

ZUBEHÖR	BESTELN.R.
GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 107



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie jetzt auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUMAX 320 ist das die neue KERAMIKKLINGE NR. 92C.



Safety first
Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt – um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.



Wechseln leicht gemacht
Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.



Perfekte Ergonomie
Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit dem Soft-Grip an den richtigen Stellen passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.



Optimierter Klingenbereich
Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.



Zwei Ritztiefen
Beim Klebebandritzer haben Sie die Wahl zwischen den Ritztiefen 5 und 3,5 mm – für noch mehr Warenschutz. Dazu Griff öffnen, Ritzer umdrehen, fertig. Ähnlich unkompliziert ist die Arbeit mit ihm. Ins Klebeband einstechen, und los geht's.

ALLE MODELLE

SECUMAX 320 mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 32000110.02
---	-----------------

BESTELN.R.

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELN.R.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender	NR. 92043.66
KERAMIKKLINGE NR. 92C 0,50 mm, Keramik, 2 auf SB-Karte	NR. 1792.25
INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	NR. 192043.66