


SMA-Kabelwinkelstecker Crimp

Artikelnummer: J01150A0061



SMA-Kabelwinkelstecker Crimp G7 (RG-316/U)

Technische Attribute

Kabelgruppe; Kabel

G7 (RG-316/U)
RG-316/U
RG-188A/U
KX 3B
KX 22A
RG-174/U

Oberfläche

Gold

Anmerkungen

>29 dB/1 GHz; >24.5 dB/2 GHz;
>21 dB/4 GHz

Abmessungen

a=14.9

Crimpeinsatz

N01001A0009

Montage

C0403

Produkt-Beschreibung

Die Serie SMA umfasst sehr häufig verwendete koaxiale Steckverbindungen mit Schraubverschluss. Sie können je nach Ausführung bis zu einer Frequenz von 18 GHz eingesetzt werden. Der Wellenwiderstand beträgt 50 Ω. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie SMA sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. SMA-Steckverbinder werden unter anderem im Mobilfunk, in Satelliten und in der Messtechnik eingesetzt.

Diese Steckverbinder erfüllen die Querdichtigkeit im Steckgesicht zwischen Stecker und Buchse im gesteckten Zustand gemäß IP 68. Diese Schutzklasse ist pauschal für die Serie SMA festgelegt worden. Für einzelne Steckverbindungen kann es zu Abweichungen kommen. Im Zweifelsfall bitte anfragen.

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer (Steckungen)	≥ 500
Empfohlenes Kupplungsdrehmoment	79 - 113 Ncm
Werkstoff: Federnde Kontaktteile	CuBe2
Werkstoff: Nichtfedernde Kontaktteile Standard-Ausführung	CuZn39Pb3
Werkstoff: Nichtfedernde Kontaktteile MIL-Ausführung (Edelstahl)	1.4305
Werkstoff: Crimprohr	Cu
Werkstoff: Fächerscheibe	CuSn6
.....	----

Werkstoff: Isolierteile	PTFE
Werkstoff: Dichtungen	Silikon
Oberfläche: Innenleiter	Cu1Ni2Au1.27
Oberfläche Außenleiter: Gold beschichtet (Standard; Endziffer ...1)	Cu1Ni2Au0.8; NiPAu
Oberfläche Außenleiter: MIL Gold beschichtet (Endziffer ...2)	Cu1Ni2Au1.27
Oberfläche Außenleiter: Edelstahl (MIL-Ausführung; Endziffer ...6)	passiviert
Oberfläche Außenleiter: Leiterplatten-Ausführung (Endziffer ...7)	SnPb8
Oberfläche Außenleiter: Telealloy beschichtet (Endziffer ...8)	CuSnZn3
Oberfläche Außenleiter: Nickel beschichtet (Endziffer ...9)	Cu2Ni5
Oberfläche sonstiger Metallteile: Gold beschichtet (Standard; Endziffer ...1)	Cu2Ni5Au0.2
Oberfläche sonstiger Metallteile: MIL Gold beschichtet (Endziffer ...2)	Cu1Ni2Au0.8
Oberfläche sonstiger Metallteile: Edelstahl (MIL-Ausführung; Endziffer ...6)	passiviert
Oberfläche sonstiger Metallteile: Telealloy beschichtet (Endziffer ...8)	CuSnZn3
Oberfläche sonstiger Metallteile: Nickel beschichtet (Endziffer ...9)	Cu2Ni5

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand	50 Ω
Spannungsfestigkeit	1 kV/50 Hz
Betriebsspannung	≤ 335 V/50 Hz
Durchgangswiderstand Innenleiter	≤ 3 mΩ
Durchgangswiderstand Außenleiter	≤ 2 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ
Frequenzbereich für flexible Kabel bis	12.4 GHz
Frequenzbereich für Festmantelkabel bis (Gerade Ausführung)	18.0 GHz
Frequenzbereich für Festmantelkabel bis (Winkel Ausführung)	12.4 GHz
Rückflussdämpfung Flexible Kabel (Gerade und Winkel Ausführung) bei 1 GHz	≥ 20.0 dB
Rückflussdämpfung Flexible Kabel (Gerade und Winkel Ausführung) bei 2 GHz	≥ 19.2 dB
Rückflussdämpfung Flexible Kabel (Gerade und Winkel Ausführung) bei 4 GHz	≥ 17.7 dB
Rückflussdämpfung Flexible Kabel (Gerade und Winkel Ausführung) bei 6 GHz	≥ 16.5 dB
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Gerade Ausführung) bei 1 GHz	≥ 28.5 dB
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Gerade Ausführung) bei 2 GHz	≥ 27.5 dB
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Gerade Ausführung) bei 4 GHz	≥ 26.0 dB
Rückflussdämpfung Festmantelkabel (Gerade Ausführung)	≥ 24.9 dB

Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 6 GHz	
Rückflussdämpfung	≥ 25.7 dB
Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 1 GHz	
Rückflussdämpfung	≥ 25.2 dB
Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 2 GHz	
Rückflussdämpfung	≥ 24.2 dB
Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 4 GHz	
Rückflussdämpfung	≥ 23.2 dB
Festmantelkabel (Winkel Ausführung) bei 6 GHz	

Thermische und klimatische Eigenschaften

Prüfklasse nach DIN IEC 60068 55/155/56
Teil 1