

Anneau de levage à broche autobloquante

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.

Bouton pression en aluminium.

Finition :

Acier phosphaté au manganèse.

Nota :

L'anneau de levage à broche autobloquante est équipé d'une manille mobile : Il constitue un outil de levage rapide et simple à manier. Presser le bouton pour déverrouiller les billes de la broche et le relâcher pour obtenir un verrouillage sûr. Anti-corrosion.

Certifié par l'organisme de contrôle technique TÜV.



Indications X min., F1, F2 et F3 avec un coefficient de sécurité de 5.

Plage de température :

max. +250 °C.


Accessoires :

Douilles de fixation K1921/K1922.



Anneau de levage à broche autobloquante

Dessins



Aperçu des articles

Anneau de levage à broche autobloquante

Référence	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Alésage logement H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1920.2108X10	8	9,35	21,5	10	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	5	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X15	8	9,35	21,5	15	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X25	8	9,35	21,5	25	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2108X35	8	9,35	21,5	35	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1920.2110X15	10	11,7	21,5	15	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X25	10	11,7	21,5	25	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X35	10	11,7	21,5	35	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2110X50	10	11,7	21,5	50	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1920.2112X15	12	14,2	21,5	15	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2112X25	12	14,2	21,5	25	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8

Anneau de levage à broche autobloquante

Aperçu des articles

Référence	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Alésage logement H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1920.2112X35	12	14,2	21,5	35	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2112X50	12	14,2	21,5	50	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1920.2516X25	16	18,6	25	25	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	15	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2516X50	16	18,6	25	50	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	35	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2516X75	16	18,6	25	75	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1
K1920.2520X50	20	24,5	30	50	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	25	20	10	8,5	6,5
K1920.2520X75	20	24,5	30	75	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	30	20	10	8,5	6,5