



Beschreibung:

Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 10L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- Schraubverschluss (Gewinde M45x3) aus galvanisiertem Stahl mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Öffnen und Schließen. Integrierter Magnet hält den Verschluss bei Benutzung.
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre mit Schraubverschluss, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435600 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP t=Tiefe=165 mm b=Breite=345 mm h=Höhe=275 mm

Informationen:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 434604 |
| GTIN | 4007228434606 |
| Zolltarif | 73102990 |
| Verpackungseinheit (VE) | 5 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Farbe | oliv |
| Volumen in L | 10 |
| Gewicht (kg) | 2,8 |
| T x B x H (mm) | 165 x 345 x 275 |

Umverpackung

| | |
|-----------------|----------|
| Inhalt in Stück | 5 |
|-----------------|----------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| Bruttogewicht VE (kg) | 14,0 |
|-----------------------|-------------|

Palette

| | |
|-------------------|------------------------|
| Anzahl an Kartons | 24 |
| Anzahl an Lagen | 6 |
| T x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 1,8 |

| | |
|------------------|--------------|
| Kartons pro Lage | 4 |
| Gewicht (kg) | 356,0 |