



## Beschreibung:

Aluminium-ECO-Box 48L, die idealen Boxen für sichere Aufbewahrung und Transport inkl. zwei Zylinderschlösser

- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / massives Bodenprofil
- separates Zubehör: Räderset
- mit 2 Griffen / Tragkraft 35 kg
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)
- t=Tiefe=385 mm b=Breite=575 mm h=Höhe=270 mm
- Innenmaße: 350x550x250 mm

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>451150</b>
GTIN	<b>4007228451153</b>
Zolltarif	<b>76129080</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>1</b>

Farbe	<b>silber</b>
Volumen in L	<b>48</b>
Gewicht (kg)	<b>3,31</b>
T x B x H (mm)	<b>385 x 575 x 270</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>1</b>
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	<b>3,31</b>
EAN Verpackungseinheit	<b>4007228709629</b>

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>32</b>
Anzahl an Lagen	<b>8</b>
T x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 2,31</b>

Kartons pro Lage	<b>4</b>
Brutto Gewicht Palette (Kg)	<b>125,92</b>