

Sicherheitsbehälter Typ II

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnung
- Automatischer Überdruckausgleich
- Eingebaute Flamm Sperre aus Edelstahl
- Sichere und komfortable Bedienung mit Auslösehebel oder frei schwingendem Griff
- Hohe Standsicherheit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM, UL/ULC)

TOP-ANGEBOT

ab **---**
213414

NEU



Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Inhalt Liter	1	4	4	7,5	9,5	19
Höhe x Ø mm	210 x 117 213414	292 x 184 213415	279 x 241 213416	394 x 241 213417	292 x 298 213418	429 x 298 213419
	---	---	---	---	---	---

Sicherheitsbehälter Typ II

Zum präzisen Befüllen von Behältern mit kleinen Gebindeöffnungen. Ausführung wie Typ I jedoch zusätzlich mit:

- Selbstschließender Befüll- und Ausgießöffnung
- Automatischem Überdruck- / Vakuumausgleich zwischen 0,2 und 0,35 bar
- Ergonomischem Handgriff und Abzug für eine präzise Steuerung der Fließgeschwindigkeit beim Befüllvorgang
- Öffnung schließt nach Loslassen des Handgriffs

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Inhalt Liter	4	9,5	19
Höhe x Ø mm	267 x 241 213420	305 x 298 213421	445 x 298 213422
	---	---	---

NEU



Sicherheitsbehälter

- Robuste Konstruktion aus 4 mm starkem HDPE
- Bedienelemente und Verschlüsse aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnungen
- Automatischer Druckausgleich
- Wahlweise Bedienung über Hebel- oder Handgriff
- Erdungsanschluss außen verbunden mit Flamm Sperre
- Hohe Medienbeständigkeit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM – ovale Behälter / FM, UL – runde Behälter)

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Inhalt Liter	2	4	9,5	19
H x B x T / H x Ø mm	241 x 117 x 194 213423	324 x 117 x 194 213424	362 x 273 213425	406 x 324 213426
	---	---	---	---

NEU

