

**Artikelnummer:** 308589

**Kurzbeschreibung:** Reifenkarre mit Hebelsystem, Vollgummi-Bereifung

**Langbeschreibung:** Reifenkarre mit Hebelsystem, Vollgummi-Bereifung: Gro sser Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug für leichtes Rangieren. Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion über Gasdruckfedern. Verstärkte Aufnahmearme. Demontierbar, somit alle Teile auswechselbar. Radgewicht nahe der Achse bedingt durch nach hinten ausgeformte Achse mit Radschutzblechen. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Rückwand aus Rohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Für Reifen-a'Ëœ: 540 - 780 mm


ss: B 745 x T 760 mm

Schiebebügelhöhe: 1250 mm

Tragkraft: 240 kg

Eigengewicht: 23 kg

**EAN/GTIN:** 4250448505704



Au ssenma

Gesamthöhe: 1600 mm

Rad a'Ëœ: 250 x 60 mm