

Żerdzie uchwyty, forma C

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Gałki z tworzywa termoutwardzalnego PF 31.


Ramię ze stali 1.0718 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:

Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.

Stal oksydowana lub stal nierdzewna niepowlekana.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.408X35	Stal	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	Stal	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	Stal	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	Stal	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	Stal	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	Stal	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	Stal	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	Stal	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	Stal	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	Stal	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	Stal	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	Stal	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	Stal	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	Stal	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	Stal	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	Stal nierdzewna	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	Stal nierdzewna	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	Stal nierdzewna	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	Stal nierdzewna	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	Stal nierdzewna	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	Stal nierdzewna	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	Stal nierdzewna	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	Stal nierdzewna	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	Stal nierdzewna	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	Stal nierdzewna	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	Stal nierdzewna	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	Stal nierdzewna	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	Stal nierdzewna	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	Stal nierdzewna	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	Stal nierdzewna	C	14	M12	35	160	16	53

