

Artikelnummer: 138945

Kurzbeschreibung: Mülltonnen-Kippstation MKS, für 120 & 240 l Tonnen, Ausschütthöhe 1480 mm, Kippw. 135-Grad, bis 110 kg, Rollen, Fu sspumpe, RAL 6011

Langbeschreibung: Mülltonnen-Kippstation MKS, f. 120 & 240 l Tonnen, Ausschütth. 1480 mm, Kippw. 135-Grad, 110 kg, Rollen, Fu ss- /Handpumpe: Die hydraulische Mülltonnen-Kippstation MKS ist für Tonnen mit 120 und 240 l Inhalt konzipiert. Das L 1570 x B 980 x H 1720 mm gro sse Modell ist wahlweise in einer Ausführung mit Fu sspumpe oder mit Handpumpe erhältlich und mit insgesamt 3 Jahren Garantie versehen. Für die einfache und bequeme Entleerung von Mülltonnen



leistet diese Mülltonnen-Kippstation hervorragende Dienste. Das System arbeitet mit einem hydraulischen Antrieb und schont damit die Kraft des Anwenders. Für die Betätigung der Pumpe sind etwa 39 Hübe erforderlich. Die Station erreicht eine Ausschütthöhe von etwa 1480 mm. Damit lässt sich der Abfall sicher in den Müllcontainer befördern. Einstellbar ist ein Kippwinkel bis zu 135-Grad, die maximale Tragfähigkeit beläuft sich auf bis zu 110 kg. Der Transport der hydraulischen Mülltonnen-Kippstation MKS zum Einsatzort gelingt besonders leicht dank je zweier Lenk- und Bockrollen aus hochwertigen Vollgummi. Die Lenkrollen sind zur Sicherheit mit Feststellern ausgestattet, um Bewegungen der Station während der Bedienung zu vermeiden. Weitere Details: Mülltonnen-Kippstation zum Entleeren von 120- und 240-Liter-Tonnen Ausschütthöhe von jeweils 1480 mm Kippwinkel von jeweils 135-Grad Tragfähigkeit jeweils bis zu 110 kg Mobil einsetzbar dank 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie 2 Bockrollen Reifen: Vollgummi, Durchmesser 180 mm Antrieb: hydraulisch, wahlweise in Ausführung mit Handpumpe oder Fu sspumpe Maße: jeweils L 1570 x B 980 x H 1720 mm Gewicht: 115 kg Garantie: 3 Jahre

EAN/GTIN: 4052462056527