

DIGITUS®

Wandverteiler Hausautomation, mit Glastür

- Glastür aus Sicherheitsglas mit Stahlrahmen
- Schutzklasse IP20
- geschützt vor Staub und Strahlwasser
- Stahl-fronttür mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Tür mit Erdung
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- 120° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung der Fronttür
- 1,1 mm robustes Stahlblech
- pulverbeschichtet
- 2 x Kabeleingänge jeweils an Ober- und Unterseite (105 x 45 mm) mit Kunststoffabdeckungen
- **Lieferumfang:** Wandverteiler, Montagematerial

• **Bestell-Nr. 11004689:** Gewicht: 4.900 g netto

• **Bestell-Nr. 11004690:** Gewicht: 7.000 g netto

Anwendungsbeispiele:

- zum Organisieren der zentralen Hausverwaltung
- für die Verkabelung des WLAN-Routers



Wandverteiler Hausautomation, (B)400 x (H)400 mm



Wandverteiler Hausautomation, (B)400 x (H)600 mm

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Wandverteiler Hausautomation		mit Glastür		400 x 100 mm	400 mm	lichtgrau	DN-WM-HA-40-SU-	11004689
		mit Glastür		400 x 100 mm	600 mm	lichtgrau	DN-WM-HA-60-SU-	11004690