



ARTIKEL-NUMMER: 1002759  
**VISTAMAX VNC, klar, FB,  
keine Belüftung**

**Honeywell**

## Überblick

**Artikelnummer**

1002759

**Produkttyp**

Augen- und Gesichtsschutz

**Programm**

Vollsichtbrillen

**Produktlinie**

Vistamax

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

PULSAFE

**Branche**

- Medizin und Pharmazie
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Labor
- Industrie allgemein

**Produktverwendung**

**Vistamax VNC mit klarer und beschlagfreier Sichtscheibe  
zur Anwendung im Innenbereich, mit Alu-Kondensatoren als Wärmebrücke**

Leistungsstarke Anti-Beschlagsbrille, ideal für sehr feuchte Umgebung.

Antibeschlagsystem ohne Belüftung für hervorragenden Schutz gegen große und kleine Staubpartikel sowie Tröpfchen von Chemikalien.

## Eigenschaften und Nutzen

**Funktion**

Das Anti-Beschlagsystem: Das innovative System verhindert Beschlagen durch die einzigartige Doppelsichtscheibe und eine Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator.

**Nutzen**

Diese Vollsichtbrille eignet sich ideal für Arbeiten in sehr feuchter Umgebung.

**Funktion**

Außenscheibe aus Acetat.

**Nutzen**

Beständig gegen Kratzer und chemische Einwirkungen.

**Funktion**

Innenscheibe aus Polycarbonat.

**Nutzen**

Hohe Schoßfestigkeit.

## Technische Beschreibung

**Schutzbrillentyp**

Goggles

**Farbe Sichtscheibe**

klar

**Beschichtung Sichtscheibe**

Außen: FogBan (beschlagfrei/kratzfest)

**Material der getönten Sichtscheibe**

Außen: Acetat / Innen: Polycarbonat

**Typ**

Doppelte Sichtscheibe - unbelüftet

**Rahmenfarbe**

klar

## Zertifizierungen

**EU-Kategorie PSA**

2

**EU-Baumusterprüfbescheinigung**

EU Attestation