

Écran de projection manuel X-tra!Line®

- image claire et détaillée de la projection grâce à la surface réfléchissante
- principe de rouleau sophistiqué permettant une manipulation simple - une prise en main suffit pour un bon fonctionnement
- boîtier en blanc
- réglage en hauteur: manuel
- qualité de la toile: lumière diffusée (type D)
- facteur de densité lumineuse: 1,2
- toile avec revêtement
- **format 1:1** --> bordure noire à gauche et à droite
- **format 4:3** --> bordure noire autour de la surface d'image



Visuel de référence: format 1:1



Visuel de référence: format 4:3

Produit	Modèle	Format	Surface de projection	Numéro de fabricant	Code
Écran de projection manuel X-tra!Line	écran enroulable	1:1	(L)1.500 x (H)1.500 mm	LWR21515	70010498
		1:1	(L)1.800 x (H)1.800 mm	LWR21818	70010501
	écran enroulable	1:1	(L)2.000 x (H)2.000 mm	LWR22020	70010503
		1:1	(L)2.400 x (H)2.400 mm	LWR22424	70010505
	écran enroulable	4:3	(L)2.000 x (H)1.500 mm	LWR22015	70010502