

# Feuille de données du produit



Article N°: 4616AS Chariot Cantilever avec butée de sécurité

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 1 face avec 12 barres de portée avec butée de sécurité. Longueur utile : 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 80 kg.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	500
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	2000
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	800
<b>Longueur totale (mm)</b>	2200
<b>Largeur totale (mm)</b>	800
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1807
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	200 x 40
<b>Configuration</b>	einseitig
<b>Poids (kg)</b>	76
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976983097