

C+P

**hauteur x largeur x
profondeur 1950 x 1600 x 500
mm**
ERGO

ERGO

8 niveaux avec tablette en acier, à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à poussoir, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 532127



C+P Armoire d'outillage et de rangement ERGO

avec portes coulissantes vitrées

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1600 x 500 mm



- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier
- vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur
- système silencieux à glissières en plastique et galets spéciaux sur roulements à billes
- 8 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- à cloison de séparation médiane
- avec poignée à étrier
- verrouillable avec serrure à poussoir

- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1600 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	oui
nombre de tablettes/niveaux	8 pièce	poignée	poignée à étrier
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	70 kg	roulant	non
conducteur d'électricité	non	certification	GS // TÜV
surface de corps	thermolaqué	garantie	5 années
surface de face avant	thermolaqué	Poids	117,08 kg
système de fermeture	serrure à poussoir		

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
532129		tablette en acier pour armoire à portes coulissantes vitrée, largeur x profondeur 1600 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE