



HV3 ... HV6

Fast Switching High Voltage Silicon Rectifier Diodes Schnelle Silizium-Hochspannungs-Gleichrichterdioden

Version 2008-04-09

| HV3 | HV5, HV6 | Dimensions - Maße [mm] |
|---|---|------------------------|
|  |  | |

Nominal current
Nennstrom

200 mA

Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung

3000...6000 V

Plastic case
Kunststoffgehäuse

HV3

DO-41

HV5, HV6

DO-15

Weight approx.
Gewicht ca.

0.4 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack

Maximum ratings

Grenzwerte

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] |
|-------------|--|---|
| HV3 | 3000 | 3000 |
| HV5 | 5000 | 5000 |
| HV6 | 6000 | 6000 |

Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last $T_A = 50^\circ\text{C}$ I_{FAV} 200 mA ¹⁾Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom $f > 15 \text{ Hz}$ I_{FRM} 5 A ¹⁾Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM}

27/30 A

Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$
Junction temperature – Sperrsichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 3.5 A²s T_j

-50...+150°C




 T_s

-50...+150°C

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics

| | | | | |
|---|---|------------------------|-----------|------------------------|
| Forward voltage – Durchlass-Spannung | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $I_F = 200 \text{ mA}$ | V_F | < 6 V |
| Leakage current Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{RRM}$ | I_R | < 3 μA |
| Reverse recovery time Sperrverzugszeit | $I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$ | | t_{rr} | < 400 ns |
| Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft | | | R_{thA} | < 60 K/W ¹⁾ |

Kennwerte


1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden