

184064-1

✓ AKTIV

## SOLISTRAND

Interne TE-Nummer 184064-1

Rings & Spades, Ring Tongue, 8 AWG, 8 mm<sup>2</sup>, 13100 – 20800 CMA, M10, Stud Diameter 10 mm / 10.5 mm [.413 in], Tongue Thickness .79 mm [.031 in]

[Auf TE.com ansehen>](#)



Kontakte & Kabelverbinder > Ringe und Gabelkontakte



Klemmen- und Spleißart: **Ring Tongue**

Wire Size: **8 mm<sup>2</sup>**

Drahtgröße: **13100 – 20800 CMA**

Bolzensgröße: **M10**

### Eigenschaften

#### Produktmerkmale

Beschreibung der Form	RING-054
Bolzensgröße	M10
Hülstentyp	Geschlossene Hülse
Abdichtbar	Nein
Insulated	No
Leitungs-/Kabeltyp	Regulärer Draht
Unterstützungsausführung	Keine – Isolationsunterstützung, Keine – Isolationsunterstützung

#### Konfigurationsmerkmale

Bohrungsanzahl	1
Klemmenwinkel	Gerade

#### Sonstige Eigenschaften

Prüfsteckplatz	Nein
Beschichtungsmaterial	Kupfer, Zinn

#### Kontaktmerkmale

Klemmen- und Spleißart	Ring Tongue
Klemmenausrichtung	Ausgleich

#### Montage und Anschluss technik

Drahtisolationsunterstützung	Ohne
------------------------------	------

### Abmessungen

Wire Size	8 mm <sup>2</sup>
Drahtgröße	13100 – 20800 CMA
Bolzendurchmesser	10 mm, 10.5 mm [.413 in]
Zungendicke	.79 mm [.031 in]
Gesamtlänge	29.6 mm [1.165 in]
Zylinderninnendurchmesser	4.369 mm [.172 in]

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	170 °C [338 °F]
---------------------------	-----------------

### Betrieb/Anwendung

Starke Beanspruchung	Nein
----------------------	------

### Industriestandards

Mit behördlicher Genehmigung	Nein
------------------------------	------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	100
Verpackungsmethode	Kasten

### Produkt-Compliance


[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205) Enthält keine SVHC
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205)
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

## Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

## Kompatible Teile



## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer184066-1  
TERMINAL,SOLIS R 6 10MM



TE Teilenummer4-1490019-7  
CRIMPER, WIRE



TE Teilenummer184151-1  
2 POS. END CAP HSG., KEY A



TE TeilenummerCH84276001  
CGPT-6/2-0-28MM



TE Teilenummer184344-1  
2X2 PLG ASY KEY A C3



TE Teilenummer5069826024  
CGPT-3.2/1.6-0-25MM



TE Teilenummer1-1633703-7  
ANVIL, COMBINATION



TE Teilenummer466623-2  
HDM EAPR160F210OK



TE Teilenummer5-318711-1  
ANVIL, COMBINATION

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[TERMINAL,SOLIS R 8 10MM](#)

Englisch

### CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_184064-1\\_O.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_184064-1\\_O.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_184064-1\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Umweltverträglichkeit von Produkten



[Product Compliance](#)

Englisch

[Product Compliance](#)

Englisch

---

[Freigabe Agentur](#)

[UL-Bericht](#)

Englisch