

Sostegni antiflessione

23220.0450



Descrizione prodotto

I sostegni antiflessione sono usati per **sostenere** in punti addizionali i pezzi da lavorare.

I vantaggi dei sostegni antiflessione sono:

- sostegno di pezzi sottili senza deformarli
- assorbimento delle vibrazioni in lavorazione
- profilo ridotto di minimo ingombro
- sostegno di costole, profili e sporgenze per rinforzare il bloccaggio
- sostegno di pezzi grezzi irregolari
- impiego pratico e comodo - la leva orientabile ne permette il bloccaggio anche lontano dal pezzo.

Materiale

Impugnatura

- Zinco pressofuso

Staffa


- Acciaio cementato, brunito e rettificato

Funzionamento

1. Rilasciando la leva, il puntale si accosta al pezzo spinto leggermente dalla molla.
2. Serrando la leva il puntale si blocca nella posizione raggiunta.
3. Dopo la rimozione del pezzo rilasciare la leva per liberare il puntale e ripetere l'operazione.

L'altezza di lavoro può essere modificata inserendo nel foro filettato del puntale viti o piedini di opportuna lunghezza.

Disegno





I modelli 8,5 x 75, 13 x 150 e 17 x 170 ha solo un'asola

Caratteristiche

Dimensioni														Corsa s [mm]	Carico max. [kN]	e	[g]	Codice
b ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	r					
25	387	110	30	200	30	89	85	40	M20	32	40	25	24	11	10	24420.0210	7350	23220.0450

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.