

## regalwerk rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1285 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



[REGALWERK]



Numéro d'article: 525221

## regalwerk Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

### Rayonnage suivant

regalwerk rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant





- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1285 x 626 mm
- charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg
- largeur x profondeur compartiment 1285 x 600 mm
- 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- avec paroi en tôle pleine
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion




- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré avec échelles prémontées pour un montage par emboîtement simple et sans vis
- certifié GS, label de qualité RAL

## Détails techniques





type de meuble	rayonnage	stabilité / renfort / entretoise	trav. raidissement
type de rayonnage	rayonnage à plateaux agglomérés	utilisation	bilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	matériau	acier
champ de rayonnage	rayonnage suivant	équipement rayonnage	Tablettes, parois latérales
convient pour (secteurs)	salles d'archives	largeur de compartiment	1285 mm
hauteur	2075 mm	profondeur de compartiment	600 mm
largeur	1285 mm	hauteurs de classeurs	5 pièce
profondeur	626 mm	exécution échelle	avec paroi en tôle pleine
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de montant	galvanisé
charge maxi par tablette	250 kg	surface de traverses	galvanisé
charge maxi par élément	2000 kg	exécution couleur	galvanisé
type de soubassement	sol en bois	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	livraison	prémonté
tablette réglable au pas	25 mm	certification	GS // label de qualité RAL
montage des tablettes / niveaux	traverse longitudinale suspendue, tablette déposée	Poids	87,12 kg

## Accessoires

525216		rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 875 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
525218		rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1005 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
525223		rayonnage à plateaux agglomérés - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2075 x 1695 x 626 mm, charge maximale par élément 2000 kg / charge max. par tablette 250 kg, 6 niveau(x) avec sol en bois / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
525251		butée centrale, pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur 1285 mm, en acier

525256		butée arrière, pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur 1285 mm, en acier
525259		séparateur à compartiments, pour rayonnage sans boulons, profondeur 600 mm, en acier
525380		sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 1285 x 600 mm, épaisseur 16 mm, pour une charge max. par tabl. de 250 kg, le fond est inséré à fleur de lisse, en bois avec finition nature

## Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg