


ROLINE E-car oplaadkabel Type2, 3-fase, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 3 m

Art.nr.	19.08.0023
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.08.0023
EAN (een stuk)	7630049628120



Type2 laadkabel voor elektrische en hybride auto's met 22 kW, 3-fase, 480 V AC

- Maakt eenvoudig/snel opladen mogelijk bij openbare oplaadstations en privéwandboxen (Wallbox).
 - Geschikt voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen
 - Mode 3 / Type 2 auto-oplaadkabel
 - Aansluitingen: Type 2 aan beide zijden
 - Voor alle elektrische auto's met type 2 aansluiting
 - Ergonomisch gevormde stekker en koppeling
 - Vochtbescherming (IP65 - indien aangesloten, IP54 - niet-aangesloten kabel met beschermkappen)
- 32 A / 3- fase (480 VAC)
 - Max. Laadvermogen: 22 kW

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Elektrische auto oplaadkabel
Kleur	zwart
Lengte	3 m
Leveringsomvang	Oplaadkabel voor e-auto, draagtas

Laadvermogen	22 kW
Eingangsspanning	480 V, 50 Hz
Huidige	32 A
Aantal fasen	3-fase
Ondersteunde oplaadtechnologie	Mode-3
Type connector kant 1	Type 2
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	Type 2
M/F kant 2	Female
Kabel LSOH	vlamvertrager
Beschermingsklasse (IP- code)	IP65 IP54
Aansluiting op het lichtnet	IEC 62196-2 stekker type 2, 3Ph.
Bedrijfstemperatuur min.	-30 °C
Bedrijfstemperatuur max.	50 °C
Hoogte	40 mm
Breedte	390 mm
Diepte	390 mm
Gewicht	2.6 kg
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	390 mm
Diepte verpakking	390 mm
Gewicht verpakking	2.6 kg