



Schneidet präzise Spritzgussformlinge, Gates und andere Kunststoffwerkstücke. Einstellbare Hohlkopfschraube von 2 mm (1/16 Zoll) verhindert eine Beschädigung der Messerkanten. Federbelastet zur Selbstöffnung. Messer mit bündigem Schnitt. Nicht zur Verwendung mit Metall geeignet.

Spezifikationen

Typ:	Diagonal-Seitenschneider für Sonderanwendungen	Anwendung:	Kunststoff
Besondere Merkmale:	Federbelastet	Gesamtlänge:	195,3 mm (7,688 Zoll)
Backenlänge:	25,4 mm (1 Zoll)	Backenbreite:	24,6 mm (0,969 Zoll)
Backendicke:	25,4 mm (1 Zoll)	Schneidleistung:	15,9 mm (5/8 Zoll)
Schneidemesser:	Bündig	Schnittart:	Bündig
Verbindungstyp:	Einstellbar	Grifffarbe:	rot
Griffoberfläche:	Kunststoff-getaucht	Grifflänge:	168,3 mm (6,625 Zoll)
Isoliert:	Nein	Für Haltegurt geeignet:	Nein
Gewicht:	0,25 kg (0,55 lb)		