

## Gera

### Querrollladenschrank

#### Pro

Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 430 mm, 1 Ebene(n) mit Holzboden, 2 Ordnerhöhen, Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung, Front in silber


Artikelnummer: 524553



### Gera Rollladenschrank Pro

#### Querrollladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 430 mm
- Konstruktion aus Holz
- Rollladentür
- 1 Ebene(n) mit Holzboden
- 2 Ordnerhöhen
- Im Raster von 32 mm verstellbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
- Front in silber
- Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- GS- und TÜV-geprüft



- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	silber
Schranktyp	Büroschrank	Oberfläche Korpus	melaminharzbeschichtet
Türtyp	Rollladentür	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	720 mm	Unterbau	Sockel
Breite	800 mm	Farbe Boden	Korpusfarbe
Tiefe	430 mm	Oberfläche Boden	melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhen	2 Stück	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Böden	fahrbar	nein
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Böden- / Ebenentyp	Holzboden	Garantie	3 Jahre
Material	Holz	Anlieferung	fertig montiert
Höhenverstellraster Ebene	32 mm	Gewicht	34 kg

## Zubehör

506504		Sockel, Für Büroregal, Höhe x Breite 50 x 800 mm, Aus Metall in schwarz
506505		Sockel, Für Büroregal, Höhe x Breite 50 x 800 mm, Aus Metall in silber
507444		Bodenausgleichsschrauben, Für Büroregal, Regalbreite 1000 mm

## Dazu passt auch ...

503146		Magnet-Haftband, Länge x Breite 1000 x 35 mm, aus Stahl mit Lackierung in weiß
527161		Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1750 x 390 mm, 5 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, Fuß aus Kunststoff, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
528205		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen