


Information produit

38 91 200

Pince de mécanicien

DIN ISO 5745



- Grande résistance à la flexion des pointes de la pince
- Intérieur des mâchoires strié en croix
- Becs coudés à 45°, demi-ronds, longs, également utilisable pour saisir les cosses de bougie et les pièces rondes (pince pour cosses de bougie)
- Acier électrique au vanadium; forgé, trempé à l'huile

Informations générales

Réf.	38 91 200
EAN	4003773017219
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	177 g
Dimensions	200 x 51 x 13 mm
Norme	DIN ISO 5745
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	73,0 mm
Largeur de tête (W3)	17,5 mm
Angle de la tête	45 °

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

