

## scheidingswand voor kantoor-scheidingswand

hoogte x breedte 1530 x 1600 mm,  
wand van hout met polyacryl laag

Artikelnummer: 701173



## Scheidingswandsysteem

### Wandelement



scheidingswand voor kantoor-scheidingswand

- hoogte x breedte 1530 x 1600 mm
- recht of in een hoek van 90°
- aan beide zijden geluiddemping van minerale wol
- wand van hout met polyacryl laag
- geluidstest conform DIN EN ISO 354






### Technische details

uitrusting met informatie	kantoor-scheidingswand	materiaal wand	hout met polyacryl laag
module	scheidingswand	verrijdbaar	nee
hoogte	1530 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte	1600 mm	zwenkbaar	nee
scheidingswand uitrusting	aan beide zijden geluiddemping van minerale wol	norm	geluidstest DIN EN ISO 354
opstelling	recht of in een hoek van 90°	gewicht	14 kg

## Gerelateerde Producten

444117		magneetkop voor scheidingswand, in wit
444139		middensteun voor kantoor-scheidingswand, hoogte x breedte x diepte 1530 x 40 x 20 mm, onderbouw met voet
444172		hoeksteun voor kantoor-scheidingswand, hoogte x breedte x diepte 1530 x 40 x 20 mm, onderbouw met stelschroeven
444194		eindstaander voor kantoor-scheidingswand, hoogte x breedte x diepte 1530 x 40 x 20 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating, onderbouw met voet

## Dit past ook bij ...

143056		rail voor bureau, lengte 1200 mm, uitgerust met geïntegreerd kabelmanagement, bevestiging met bladdoorvoer-/tafelklem, van aluminium in zilverkleurig
157954		magneetframe, formaat DIN A4, frame in zwart, voor de bevestiging met klittenband
521809		punaises, rond, lengte x diameter 18 x 4 mm, in op kleur gesorteerd
527830		bureaulamp, 1 x spaarlamp, 20 W, lamp vervangbaar, energie-efficiëntieklasse F, arm 160° draaibaar, armlengte 410 mm, 2-delig, opstelling met staande of klemvoet, klemwijdte 0 - 55 mm, van aluminium in zwart/zilverkleurig
962654		presentatiekaart, ovaal, hoogte x breedte 110 x 190 mm, in op kleur gesorteerd