

SIRIUS ACT mit PROFINET: Standard Interfacemodul 24V DC,
 Federzuganschluss, Frontplattenbefestigung 1 bis 20
 Terminalmodule anschließbar



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Interfacemodul für PROFINET
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1

Anzeige

Ausführung der Anzeige

- für Diagnosefunktion:
Versorgungsspannungsüberwachung Power LED
- Status Tx/Rx Link

Ja
 Ja

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion

- Verpolschutz
- Diagnosefunktion
- Alarme
- I&M Daten

Ja
 Ja
 Ja
 Ja; I&M0 ... I&M3

Firmware-Version

2.1.1

Hardware-Version

1

Konfigurationsfunktion mit Datensatz

Ja

Software-Version bei STEP 7 im TIA-Portal erforderlich

Integriert im TIA Portal ab Version 14 SP1 (HSP für V13 und V14)

Anzahl der Baugruppen je Baugruppenträger maximal	20
Anzahl der Submodule je Station maximal	24
Verlustleistung [W] typisch	0,67 W
Isolationsspannung Bemessungswert	30 V
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsart	
• der Betriebsspannung	DC
• der Eingangsspannung	DC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	0,8 kV
aufgenommener Strom	
• maximal	100 mA
• Nennwert	28 mA
Schutzart IP	IP20
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	K
Betriebsspannung Bemessungswert	20,4 V
I²t-Wert	0,008 A ² ·s

Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung bei DC Nennwert	24 V

Kommunikation/ Protokoll	
Protokoll wird unterstützt	
• PROFINET IO-Protokoll	Ja
• PROFI-safe-Protokoll	Nein
Produktfunktion an der Ethernet-Schnittstelle	
• Autocrossover	Ja
• Autonegotiation	Ja
Protokoll an der Schnittstelle 1	
• Medienredundanz-Protokoll	Nein
Produktfunktion an der Schnittstelle 1	
• PROFINET IO-Device	Ja
Produktfunktion des PROFINET IO-Device wird unterstützt PROFINET Systemredundanz	Nein
Dienst als PROFINET IO-Device	
• priorisierter Hochlauf	Nein
• Taktsynchronität	Nein
• unterstützt Shared Device	Nein
• unterstützt PROFIenergy	Nein
• IRT	Nein
• MRP	Nein
• MRPD	Nein
Dienst für offene IE-Kommunikation	
• LLDP	Ja




• SNMP	Ja
• TCP/IP	Ja
GSD-Version/Revision bei PROFINET erforderlich	V2.3
Übertragungsart bei Industrial Ethernet	PROFINET mit 100 Mbit/s voll duplex (100BASE-TX)
Netzlastklasse gemäß PROFINET	1
Spezifikation für Security Level 1-Test gemäß PROFINET	Grundrobust gegen Netzlast
Steuerstromkreis/ Ansteuerung	
Einschaltstrom maximal	16 A
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung zwischen PROFINET und allen anderen Stromkreisen	Ja
Eingänge/ Ausgänge	
Anzahl der Digitaleingänge	0
• sicherheitsgerichtet	0
Anzahl der Digitalausgänge	0
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschluss
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte	
• eindrätig oder mehrdrätig	0,2 ... 2,5 mm ²
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• eindrätig	0,2 ... 2,5 mm ²
• eindrätig mit Aderendbearbeitung	0,2 ... 2,5 mm ²
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	0,25 ... 2,5 mm ²
• feindrätig ohne Aderendbearbeitung	0,2 ... 2,5 mm ²
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt	30 ... 12
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	0,5 ... 0,6 N·m
Sicherheitsrelevante Kenngrößen	
Gebrauchsdauer maximal	20 y
Ausführung der Schnittstelle	
• Ethernet-Schnittstelle	Ja; für Ethernet-Dienste
• Fast Ethernet-Schnittstelle	Ja; PROFINET mit 100 Mbit/s
Ausführung der Schnittstelle 1	
• integrierter Switch	Nein
• RJ45 (Ethernet)	Ja
Anzahl der Ports an der Schnittstelle 1	1
Anzahl der Schnittstellen gemäß PROFINET	1
Umgebungsbedingungen	

Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt)
Explosionsschutz-Kennzeichnung für Eigensicherheit zugehöriger Betriebsmittel EEx ia	Nein
Explosionsschutz-Kennzeichnung für Eigensicherheit zugehöriger Betriebsmittel EEx ib	Nein

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart der Module und Zubehör	Frontplattenbefestigung
Höhe	80,1 mm
Breite	40 mm
Tiefe	72,1 mm

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 UL	 EAC	 EG-Konf.
	Sonstige	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis spezielle Prüfbescheinigungen

Sonstige

[Bestätigungen](#)

[PROFINET-Zertifizierung](#)

[PROFIsafe-Zertifizierung](#)



Profibus

Weitere Informationen



Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<https://www.siemens.de/ic10>


Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1LK10-3AA1>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1400-1LK10-3AA1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1400-1LK10-3AA1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1LK10-3AA1&lang=de





letzte Änderung:

26.11.2020