



NAUTILUS® ReFresh TRIOTEC wird mit der einzigartigen TRIOTEC Sandwich Technologie produziert und besteht in der Mittelschicht aus 30% "post-consumer" Recyclingpapier und aus FSC® zertifiziertem und chlorfrei gebleichtem (TCF) Papier in den Außenschichten. NAUTILUS® ReFresh TRIOTEC ist darüber hinaus auch mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet und überzeugt durch seine hohe Steifigkeit sowie beeindruckende Weisse. NAUTILUS® ReFresh 80 g/m²



TRIOTEC



Technische Daten: NAUTILUS® ReFresh TRIOTEC

Grammatur		g/m ²	ISO 536		80 ± 3.0
Dicke		µm	ISO 534		106 ± 3
VOLUMEN (cm³/g)		cm ³ /g	ISO 534		1.33
ST. L&W 15°/10mm	MD	mN	ISO 2493-1		125 ± 15
ST. L&W 15°/10mm	CD	mN	ISO 2493-1		55 ± 10
Rauigkeit Bendtsen		ml/min	ISO 8791-2		200 ± 50
Opazität		%	ISO 2471	min	91.0
Feuchte absolut		%	ISO 287		4.6 ± .5
Brightness UV		%	ISO 2470		110.0 ± 1.5
CIE Whiteness		%	ISO 11475		161 ± 3.0
Curve/Flatness				max	30

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 produziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien wurde nicht berücksichtigt.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

*) .

