

SCHLEIFMASCHINE FÜR MITTELGROSSE FLÄCHEN

- Schwere 3-Scheiben Schleifmaschine
- Abtragen von groben Unebenheiten, Beschichtungen
- Entfernen von Kleber, Farbe, Anstrichen, Epoxydharz, Parkhausbeschichtungen wie OS 11 und OS 8
- Reinigungsschliff von verschmutzten Betonflächen
- Abschälen von Schaumrücken
- Schleifen von Fußböden bis mittelgroße Flächen
- Klappbare Zusatzgewichte für erleichterten Werkzeugwechsel und höheren Anpressdruck



TECHNISCHE DATEN	BSM 650 E
Arbeitsbreite	650 mm
Ausgangsleistung max.	11 kW; 400 V; 50Hz
Drehzahl	100-700 1/min.
Abmessungen (L/B/H)	1020/660/1000 mm
Gewicht	390 kg



Arbeitsposition Rückseite



Transportrad klappbar




Transportposition



[1] Werkzeughalter komplett



[2] Aufnahmeteller für 6 Schleif- oder Polierpads



[3] Aufnahmeteller mit 3 Stockrollen

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Schleifsegment	SKDW
Schleifsegment	PKD-SKPW
Schleifpad	SPW 30

BODENSCHLEIFMASCHINE

NR.

BSM 650 E inkl. 9 x Diamant Schleifsegment K-6 SKDW 30

1200886

ZUBEHÖR

NR.

[1] BSM 650 E - Werkzeughalter komplett Ø250 mm

1095598

[2] BSM 650 E - Aufnahmeteller für 6 Schleif- oder Polierpads

1095599

BSM 650 E - Aufnahmeteller für je 1 Polierpad Ø250mm

1095600

[3] BSM 650 E - Aufnahmeteller mit 3 Stockrollen

1095601