

AOC Monitor 22P1D



Ergonomischer 21,5"-Full-HD-Business-Monitor

Der 22P1D ist ein einsteigertauglicher, aber vollwertiger Business-Monitor mit einem 21,5"-TN-Panel in FHD-Auflösung (1920 x 1080 px). Seine VGA-, HDMI- und DVI-Eingänge bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Einfache Montage ohne Schrauben, flexibler Standfuß mit 130-mm-Höhenverstellung inbegriffen.

Full HD-Auflösung

Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität ansehen, Spiele mit hoher Auflösung erleben oder Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen, mit Full HD wird es in reichhaltigen Details angezeigt, ohne dass eine High-End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht werden.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b

Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.

| | |
|--|-----------------------|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 21,5 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,7 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | TN |
| Anzeige | LED |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Form des Bildschirms | Flach |
| Sichtbare Größe (horizontal) (cm) | 47,7 |
| Sichtbare Größe (horizontal) (mm) | 476,64 |
| Sichtbare Größe (vertikal) (cm) | 26,8 |
| Sichtbare Größe (vertikal) (mm) | 268,1 |
| HD-Typ | Full HD |
| HDR unterstützt | Nein |
| Farbintensität (Bit) | 6 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Maximale Bildwiederholrate (Hz) | 60 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Seitenverhältnis | 16:9 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixel Abstand (mm) | 0,248 x 0,248 |
| Blickwinkel, horizontal (°) | 170 |
| Blickwinkel, vertikal (°) | 160 |
| Helligkeit (typisch) (cd/m²) | 250 |
| Reaktionszeit (ms) | 2 |

| | |
|---|---|
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| 3D | Nein |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Horizontaler Scanbereich (kHz) | 30 - 83 |
| Vertikaler Scanbereich (Hz) | 50 - 76 |
| Maximum Auffrischungsrate (Hz) | 60 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Adobe RGB-Abdeckung (%) | 73 |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich (°) | -175 - 175 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höheneinstellung (cm) | 13 |
| Pivot Winkel (°) | 1 - 90 |
| Pivot | Ja |
| Neigungswinkelbereich (°) | -5 - 23 |
| Stromeingang | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA Montageadapter (mm) | 100 x 100 |
| VESA-Halterung | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
| AC Eingangsspannung (V) | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Stromverbrauch (in Betrieb) (W) | 22 |
| Stromverbrauch (typisch) (W) | 22 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Stromverbrauch (Standby) (W) | 0,5 |
| Stromverbrauch (aus) (W) | 0,5 |
| Energie-Effizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 44 |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DVI,HDMI |
| Stromkabellänge (m) | 1,8 |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Ständer enthalten | Ja |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
| EPEAT Konformität | Gold |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Zertifizierung | TCO'7, TÜV GS, GOST, ISO 9241-307 |
| Plug & Play | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) (mm) | 504,4 |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) (mm) | 506 |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) (mm) | 198,8 |
| Höheneinstellung (mm) | 130 |
| Gewicht (mit Standfuß) (kg) | 4,2 |
| Gewicht (g) | 2400 |
| Gewicht (kg) | 2,4 |
| Breite (mm) | 504,4 |
| Höhe (mm) | 305,5 |
| Tiefe (mm) | 47 |
| Verpackungsbreite (mm) | 715 |
| Verpackungshöhe (mm) | 387 |
| Verpackungstiefe (mm) | 159 |
| Paketgewicht (kg) | 6,2 |
| Paketgewicht (g) | 6200 |