

Blume Förderanlagen Durchgang für Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,
Rollendurchmesser 50 mm, Bahn
Länge x Breite 1 m x 300 mm,
Achsabstand 200 mm, mit
Scharnieren und Federausgleich



Artikelnummer: 130618

Blume Förderanlagen Schwerlast-Rollenbahn - Einzelelement

Durchgang

Durchgang für Rollenbahn

- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
- Breite 380 mm
- Achsabstand 200 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 600 mm und einer Breite von maximal 500 mm
- mit Scharnieren und Federausgleich
- hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutlänge min.	600 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Achsabstand	200 mm
Bahnkomponente	Durchgang	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenbreite	40 mm
Material Rolle	Stahl	Förderbahn Ausstattung	Scharniere, Federausgleich
Durchmesser Rolle	50 mm	Förderbahn Funktion	hochklappbar und

					dadurch als Sperre nutzbar
Bahnlänge	1 m		Material Rahmen	Stahl	
ausziehbar	nein		Rahmenoberfläche	verzinkt	
Bahnbreite	300 mm		Rahmenform	U-Profil	
Breite	380 mm		Gewicht	24 kg	
Fördergutbreite bis	500 mm				