

Artikelnummer: 155089

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8563-2, B
2000 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8563-2: 3 Schubladen 3 x 180 mm, 1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden (verstellbar), 1 Fachboden (verstellbar)
Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt
Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe
Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte
Griffleisten komplett integriert
Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 x T 560 mm
Türen: Öffnungsweite 180-Grad, selbstziehende Federscharniere
Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010)
Flächenlast: max. 1.250 kg
Lieferung: komplett montiert



EAN/GTIN: 4040376111234