

BEGA**70 384**

Anschluss säule

 IP X4

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Ortsfeste Anschluss säulen für die Stromversorgung in öffentlichen oder gewerblichen Anlagen, für Campingplätze oder Jachthäfen.

Produktbeschreibung

Anschluss säule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Anschluss säule mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück

Montageplatte mit

3 Befestigungsbohrungen \varnothing 8,5 mm

Teilung 120° · Teilkreis \varnothing 100 mm

Montagetür

2 Kabeleinführungen mit Dichtnippel

4 CEE Steckdosen nach EN 60309-2

2 Steckdosen 200-250 V \sim 16 A

2P + \oplus Kennfarbe blau und

2 Steckdosen 346-415 V \sim 16 A

3P + N + \oplus Kennfarbe rot

Mit aufgesetzter Tür – Größe 305 x 85 mm

Türverschluss – Gleitriegel –

Schlüsselweite 8 x 8 mm

Steckdosen sind bis zu den Verbindungsklemmen

mit Leitung 1,5² verdrahtet

Netzanschlussklemme 4 x 4²

Schutzleiteranschluss

Schutzklasse I

 – Sicherheitszeichen

 – Konformitätszeichen

Gewicht: 6,5 kg

Ergänzungsteil

70 895 Erdstück

mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm. 3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl. Teilkreis \varnothing 100 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

