

35115 ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer 35115

Splices, Closed End Splice, 22 – 14 AWG Wire Size, .3 – 2 mm² Wire Size, .509 – 5.18 kcmil Wire Size, 509 – 5180 CMA Wire Size, Copper, Serrated

[Auf TE.com ansehen>](#)



Muffen > Spleiße



Drahtgröße: .509 – 5.18 kcmil

Abdichtbar: **Nein**

Geeignet für Drahtisolationbereich: 6.35 mm [.25 in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

Spleiße – Zubehörtyp	Spleiß-
Abdichtbar	Nein
Spleißart	Verbinder mit geschlossenem Ende
Gerillt	Ja
Kompatibel mit Einzeldrahttyp	Massiv, Mehrdrähtig
Drahtisoliersocke – Befestigung	Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp	Einzeldraht
---------------------------------------	-------------

Sonstige Eigenschaften

Isolierhülsenmaterial	Nylon
Gewicht pro Stück	.554 g
Beschichtungsmaterial	Zinn
Primärproduktmaterial	Kupfer

Kontaktmerkmale

Kontaktbeschichtungsmaterial	Zinn
Hülstentyp	Closed

Montage und Anschlusstechnik

Drahtisoliationsunterstützung	Mit
-------------------------------	-----

Abmessungen

Drahtgröße	509 – 5180 CMA
Geeignet für Drahtisoliationsbereich	6.35 mm[.25 in]
Klemme – Materialdicke	.45 mm[.018 in]
Gesamtproduktlänge	17.27 mm[.68 in]

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption	Vollständig isoliert
Betriebstemperaturbereich	105 °C[221 °F]

Betrieb/Anwendung

Starke Beanspruchung	Nein
Kompatibel mit Drahtgrundmaterial	Kupfer

Kennzeichnungsbeschriftung

Beschriftung	ECN
--------------	-----

Industriestandards

Spleiße mit behördlicher Genehmigung	Nein
--------------------------------------	------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
Verpackungsmethode	Einzelausführung

Weitere

Kommentar	ECN-300V, 105 °C.
Militärkategorie	Nein

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit

Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:2-2317658-1
AV25 DPM 3A MOVING RING POWER
WHITE 24V



TE Teilnr.:2-31886-2
PIDG RINGKABELSCHUHE



TE Teilnr.:1-1393248-0
W33-S1N1Q-20=W33




TE Teilnr.:160088-3
RING TONGUE 20-16 AWG 0.198 X .
700 BR



TE Teilnr.:EK1399-000
DWP-125-3/16-0-1IN



TE Teilnr.:EP75136001
DWP-125-3/16-0-19MM



TE Teilnr.:679532-1
GUARD INSERT



TE Teilnr.:679994-1
GUARD INSERT

Dokumente

Produktzeichnungen

SPLICE,N CE 22-14

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_35115_AH.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_35115_AH.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_35115_AH.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_35115_10092012115](#)

Englisch

[MD_35115_10092012115](#)

Englisch



Benutzeranleitungen

[Anleitung \(USA\)](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[Agentur-Freigabe-Blatt](#)

Englisch