

Rollcart chariot à plateaux

force 150 kg, 3 niveaux avec caisse en bois, plateau longueur x largeur 1000 x 575 mm, plateau(x) en MDF en hêtre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 139214

Rollcart Chariot à plateaux

chariot à plateaux

- force 150 kg
- 3 niveaux avec caisse en bois
- plateau longueur x largeur 1000 x 575 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 600 mm
- plateau(x) en MDF en hêtre
- plateaux avec rebord de tableau en bois
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à rouleaux
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausse	aucune
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	150 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	1000 mm	Sens de la poignée	vertical
largeur de plateau	575 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	3 pièce	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de niveau	caisse en bois	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	MDF	matériau de boîtier	acier
Couleur du plateau	hêtre	Ø de roue	125 mm
Rebord de tableau	bois	roulement	roulement à rouleaux
Hauteur du bord	20 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	990 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	1170 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	600 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	Poids	36 kg
matériau de finition	soudé		