

AUFFANGWANNEN TYP AW



Typ AW 450



Typ AW 800

Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Zubehör (siehe Seite 98)

- Fassalette Typ FP-2, verzinkt

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl



Typ AW 1000-2



Typ AW 1000-10F



Typ AW 1000



Typ AW 1000-3

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass / 1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	450	144
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	800	165
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1000	180
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1000	236
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1000	274
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1000	314



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt