

## 2601 - Admi®Sand



Sandstrahlschlauch, besser als DIN EN ISO 3861. Geeignet zum Durchleiten von Sand, Stahlkies, Korund und Quarzmehl. Hochabriebfeste, elektr leitfähige Seele. Decke witterungsbeständig und elektr leitfähig. Für den Einsatz in der Bauindustrie bei Gebäude- und Fassadenreinigung und der Metalloberflächenbearbeitung.

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm<sup>3</sup>)

Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig

Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckt liegende Kupferlitze

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
2601-13-40	13 x 7,0	40	12 / 40	100	0,600	MT	4006918384139
2601-16-40	16 x 7,0	40	12 / 40	125	0,700	MT	4006918384160
2601-19/50-40	19 x 5,0	40	12 / 40	140	0,500	MT	4006918384184
2601-19/70-40	19 x 7,0	40	12 / 40	150	0,800	MT	4006918384191
2601-25-40	25 x 7,0	40	12 / 40	200	1,000	MT	4006918384252
2601-32-40	32 x 8,0	40	12 / 40	250	1,400	MT	4006918384320
2601-38-40	38 x 9,0	40	12 / 40	300	1,900	MT	4006918384382
2601-42-40	42 x 9,0	40	12 / 40	330	2,150	MT	4006918384450
2601-50-40	50 x 10,0	40	12 / 40	400	2,350	MT	4006918384504