

**Artikelnummer:** 129238

**Kurzbeschreibung:** Elektrische stapelaar E-MES 100-17

**Langbeschreibung:** Elektrische stapelaar E-MES 100-17: Mini-liften van Hanselifter zijn een ergonomisch hulpmiddel op diverse werkplekken. Het werk voor de medewerkers wordt vergemakkelijkt en de veiligheid wordt verbeterd. Materialen en voorwerpen in dozen, kratten of rollen worden moeiteloos en zonder de rug te belasten getransporteerd. Dankzij het omvangrijke toebehoren zijn diverse toepassingen mogelijk.



Toepassingen: kantoor en archief, sociale werkplaatsen, industriële werkzaamheden, handwerk, productie, magazijn, detailhandel, ziekenhuizen etc.

- Compact en wendbaar, ook in smalle ruimten gemakkelijk te manoeuvreren
- Rijden onder pallets, rekken en kasten mogelijk
- Gemakkelijk te reinigen pvc-platform
- Elektrisch liften en laten zakken
- Met afneembaar bedieningspaneel
- Met onderhoudsvrije accu en interne oplader (aan ieder stopcontact oplaadbaar)
- Lichtlopende polyurethaanwieltjes
- Beide zwenkwieltjes met rem

**Technische gegevens:**

- Elektrisch
- Draagvermogen: 100 kg
- Lastzwaartepunt: 230 mm
- Hoogte verlaagd: 135 mm
- Hoogte platform bij max. hefhoogte: 1700 mm
- Afm. platform (lxb): 470 x 600 mm
- Hoogte mast: 2000 mm
- Totale lengte: 890 mm
- Totale breedte: 600 mm
- Wieltjes: polyurethaan
- Wiel-a" achter/voor: 125/75 mm
- Hefsnelheid met/zonder vracht: 29/32
- Hefmotor: 0,15 kW
- Accucapaciteit: 12 Ah
- Eigen gewicht: 66 kg

