



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Beleuchtung und Steckdosen
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Mehrzweck
Geräteaufbau	1 Lampe 1 Befestigungselemente 2 Cable
Leistungsfaktor	0,9

### Zusatzmerkmale

Standardabweichung des Ausgangs	Ohne Steckdose
Bemessungs-Nennleistung	5 W
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	120/230 V AC 50/60 Hz
Lampenfassung	Mit LED-Modul
Lampentyp	LED
Kontrolltyp	Eingebauter Schalter
Lichtfluss	500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer in Stunden	25000 h
Elektrische Verbindung	Kabel Quick Connector 3 m im Lieferumfang enthalten Kabel Quick Connector 1 m im Lieferumfang enthalten
Montagehalterung	Metallteile Traversen
Befestigungsmodus	Magnetische Befestigung Schrauben
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa
Länge	310 mm
Höhe	30,5 mm
Farbe	Aluminium

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I
Normen	IEC 60598
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-16...65 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	34 cm

VPE 1 Gewicht	530 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	28 cm
VPE 2 Breite	35,5 cm
VPE 2 Länge	42 cm
VPE 2 Gewicht	11,153 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------