

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 8220 Etagenwagen mit Kästen



Transportgeräte



Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Tragkraft Etage (kg)	120
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1019
Gesamtbreite (mm)	509
Gesamthöhe (mm)	1511
Etagenhöhen (mm)	228, 628, 1028, 1428
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	58
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976082202