

Rollcart diable monte-escaliers

Équipé d'un kit de 3 étoiles, force 150 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158314



Rollcart Diabolo monte-escalier 3 roulettes

Force 150 kg

diabolo monte-escaliers

- Équipé d'un kit de 3 étoiles
- hauteur x largeur x profondeur 1300 x 580 x 630 mm
- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage TPE
- Ø de roue 160 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- kit étoiles avec bandage caoutchouc plein



Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	160 mm
type de diable de manutention	diable monte-escaliers	roulement	roulement rainuré à billes
charge	150 kg	bandage kit étoiles	caoutchouc plein
largeur de pelle	300 mm	roulement kit étoiles	roulement à rouleaux
profondeur de pelle	225 mm	poignée de sécurité	oui
kit étoiles	3 étoiles	hauteur	1300 mm
matériau	acier	largeur	580 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	630 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	TPE	Poids	18 kg