



**10 JAHRE GARANTIE**



## Werkbänke



- **Hohe Belastbarkeit**  
Die massive Bauweise ermöglicht eine Belastung von bis zu 3 t.
- **Modulares System**  
Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten erhöhen die Flexibilität. Die Montage erfolgt einfach und schnell dank der Vormontage ab Werk.

- **Standardlackierung**  
Umweltfreundliche Pulverlackierung. Schlag- und abriebfeste Oberfläche. Farböne siehe Farbvielfalt, weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.



RAL 5012 lichtblau




RAL 7035 lichtgrau



RAL 7035 lichtgrau/  
RAL 5012 lichtblau



NCS S 6502-B grau metallic/  
RAL 7035 lichtgrau



**Passendes  
Schubladen-  
einteilungsmaterial  
finden Sie auf den  
1/50–1/51 und  
1/54–1/55**



Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänken jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden.



Die **Multiplexplatte**, 40 mm, ist universell einsetzbar, besteht aus gedämpften Buchenfurnieren und ist mehrschichtig wasserfest verleimt.



Die **Buchenplatte**, 50 mm, ist extrem belastbar, besteht aus gedämpften Buchenstäben und ist wasserfest verleimt.



Die **Werkbankplatten** besitzen Vorbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung sämtlicher Komponenten in jeglicher Form.