

## Rollcart Schrankwagen



Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700  
mm, Plattform aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit 1 Schublade(n),  
Höhe x Länge x Breite 950 x 1250 x  
700 mm, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158111

## Rollcart Tisch- und Schrankwagen

Traglast 600 kg

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
- mit 1 Schublade(n)
- Höhe x Länge x Breite 950 x 1250 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Bereifung TPE

Wagentyp	Schrankwagen	Rad-Ø	200 mm
Traglast	600 kg	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1150 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	700 mm	Material	Stahl/Holz
Wagen Ausstattung	1 Schublade	elektrisch leitend	nein
Material Plattform	Holz	Schiebebügel	1 Stück
Schubladen Anzahl	1 Stück	Radanordnung	rechteckig
Höhe	950 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagen Anzahl	2 Stück	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1250 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	700 mm	Gewicht	52 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar