


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9390 ESD-Eurobakkenwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 3 Etages voor 2 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 50 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	820
laadvlak breedte (mm)	610
Etagehoogten (mm)	238, 538, 838
Draagvermogen etage (kg)	80
Totale lengte (mm)	935
Totale breedte (mm)	666
Totale hoogte (mm)	1101
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	38
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976493909