

## Information produit

00 21 37

### Mallette à outils «Robust45 Move» Électro



- Bien équipée avec 63 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN/CEI 60900
- Charge utile max. : 35 kg
- Volume : 45 litres
- Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
- Amortisseur à gaz dans la charnière
- Couvercle amorti pneumatiquement
- Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
- Avec un total de 147 compartiments d'insertion
- Coque de fond avec intercalaires en aluminium
- Poignée télescopique extensible pour un transport confortable
- Roues larges et souples
- Dimensions externes (l x H x P) : 609 x 428 x 263 mm ; dimensions internes (l x H x P) : 540 x 364 x 229 mm
- étanche à la poussière et à l'eau
- Clapet automatique de compensation de pression
- Stable en température de - 30 °C à + 80 °C
- Dispositif pour attacher de cadena
- Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
- Poignée bi-matière ergonomique
- Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien



#### Informations générales

Réf.	00 21 37
EAN	4003773082606
Poids	14.770 g
Dimensions	609 x 425 x 262 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Dimension Largeur extérieur (intérieur)	609 mm (540 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	263 mm (229 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	428 mm (364 mm)

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Avec porte-documents

