


Steckverbinder > Steckverbinder für PKWs, LKWs, Busse und Off-Road Fahrzeuge > Dichtungen und Blindstopfen



Dichtungstyp: **Kontaktkammer-Abdeckstecker**

Durchmesser der Kontaktkammer: **3.6 mm [.142 in]**

Kabelisolationdurchmesser: **4.1 mm [.161 in]**

Material: **Silikon**

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: **SCHLECHT**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Dichtungstyp	Kontaktkammer-Abdeckstecker
--------------	-----------------------------

Sonstige Eigenschaften

Material	Silikon
Farbe	Blau

Abmessungen

Durchmesser der Kontaktkammer	3.6 mm[.142 in]
Kabelisolationdurchmesser	4.1 mm[.161 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
---------------------------	----------------------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	Keine
----------------------	-------

Weitere

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe	SCHLECHT
Shore A Härte	50
Schmiermittelgehalt	Nein

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien
oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019
(201)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL
2019 (201)
Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019
(201)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL
2019 (201)

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I <
900 ppm im homogenen Material. Außerdem
BFR/CFR/PVC-frei.


Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile





TE Teilenummer CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK,
STECKVERBINDERGEHÄUSE



TE Teilenummer CAT-M4596-CH8172
HPF 1.2, STECKVERBINDERGEHÄUSE



TE Teilenummer 1-2219370-2
BULB ASSY FOR T20/T2 WIRELESS BK



TE Teilenummer 965906-5
MQS0,63 Au rec LL EDS 0,5-0,75



TE Teilenummer 965906-1
MQS0,63 Sn rec LL EDS 0,5-0,75



TE Teilenummer 965906-6
MQS0,63 Ag rec LL EDS 0,5-0,75



TE Teilenummer 1418760-3
MCON 1.2 LL TAB STC AG



TE Teilenummer 1418760-1
MCON 1.2 LL TAB STC SN



TE Teilenummer 1418758-1
MCON 1.2 LL TAB STC SN



TE Teilenummer 1418758-2
MCON 1.2 LL TAB STC AU



TE Teilenummer 1418760-2
MCON 1.2 LL TAB STC AU



TE Teilenummer 1-1456426-7
4 Pos Sld 1.2mm cln body MCON Key
C CPA



TE Teilenummer 1-1456426-8
4 Pos Sld 1.2mm cln body MCON Key
D CPA



TE Teilenummer 962885-6
MQS0,63 Ag rec LL EDS 0,2-0,35

Auch serienmäßig | MQS



Arretierungen und
Positionssicherungen(29)



Dichtungen und Blindstopfen(27)



EMV-Abschirmung(2)



Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-
Road-Fahrzeuge(502)



Kappen und Abdeckungen(138)



Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge(98)



Stiftleisten für Datenverbindungen(1)






Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge(207)



Weiteres Zubehör(13)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer967633-1
2. KONT-SICHERUNG 15PTE Teilenummer964972-1
EINZELLEITERDICHTNGTE Teilenummer967067-1
MQS SGL WIRE SEALTE Teilenummer967067-2
MQS EINZELLEITDICHT

Dokumente

Produktzeichnungen

[MQS BLINDSTOPFEN4MM](#)

Englisch

[MQS BLINDSTOPFEN4MM](#)

Englisch

[MQS BLINDSTOPFEN4MM](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_967056-1_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_967056-1_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_967056-1_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[MCON Interconnection System](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_967056-1_05252018532_dmtec](#)

Englisch

[MD_967056-1_05252018532_dmtec](#)

Englisch

Benutzeranleitungen

[Anleitung \(USA\)](#)

Englisch