

Induktionsfassheizer für 200 Liter Fässer, für den Einsatz in EX-Zonen

- zum schnellen Erhitzen und Erwärmen von Flüssigkeiten
- optimal auch zum Verflüssigen von Feststoffen

Leistungsstark und energiesparend - erhebliche Zeitersparnis in der Produktion beim Erhitzen von Stoffen

- für Stahlfässer bis 200 Liter
- zertifiziert gemäß Atex für explosionsgefährdete Bereiche Zonen 1 und 2
- Schutzart IP 66
- gegen Überhitzung geschützt



Induktionsheizgerät Typ IHG

- Die Wärme wird sofort in der Wandung des Stahlfasses erzeugt.
- Kein Zeitverlust durch Vorwärmen der Anlage.
- Temperaturerhöhung flüssigkeitsabhängig, ca. 10 bis 15° C / Std.
- automatische Temperaturbegrenzung max. Temperatur: 170° C (mit Haube)
- Zündschutzart EEx e II T3
- geprüft gemäß ATEX, Prüfnr. BAS 01 ATEX 2028X170°C (T3)



Bestell-Nr. 117-719-10

Induktions-Bodenheizplatte Typ IBP

- zum Warmhalten und Erwärmen von Flüssigkeiten, auch in ex-geschützten Bereichen
- Zündschutzart EEx e II T3
- individuell oder zur Optimierung des Aufheizprozesses in Kombination mit Induktionsheizgerät verwendbar
- automatische Temperaturbegrenzung max. Temperatur: 110°



Induktionsheizgerät Typ IHG in Kombination mit der Bodenheizplatte Typ IBP



Bestell-Nr. 178-875-10

i Die Kombination von Induktionsheizgerät und zusätzlicher Bodenheizplatte IBP verkürzt die Aufwärmzeit z.B. bei Leichtöl um > 20%.

	Induktionsheizgerät Typ IHG	Induktions-Bodenheizplatte Typ IBP
Version	Mantelheizung	Bodenheizung
Leistung [W]	2750	500
Nennspannung [V]	240.00	240.00
Durchmesser Innen [mm]	613	560
Gewicht [kg]	50	55
Maße außen B x T x H [mm]	790 x 790 x 740	750 x 890 x 60
Bestellnummer	117-719-10	178-875-10

ZUBEHÖR

Kontrollbox zur manuellen Temperaturregelung (0-100%), Installation im nicht-Ex Bereich.

Bestellnummer 168-039-10

ZUBEHÖR

GFK-Haube

- minimiert Hitzeverlust an der Fass-Oberseite
- Maße Ø x H: 745 x 650 mm
- Gewicht: 9 kg



Glasfaser-Kunststoffhaube - zusätzlicher Schutz gegen Wärmeverlust, für Ex zugelassen.



Bestell-Nr. 178-877-10

Mobiler Lifter TLF

- Speziell für den Transport des Induktionsheizgerätes
- lackierter Stahl schwarz
- 2 Bock-, 2 Lenkrollen (mit 2 Feststellern)
- selbsthemmende Winde
- max. Traglast: 65 kg
- Maße B x T x H: 960 x 1220 x 2100 mm



Der Lifter TLF ermöglicht das einfache Anheben bzw. Absenken über das Fass und den Transport durch 1 Person.



Bestell-Nr. 178-876-10

Isolierhaube aus Nylon

- für 200-/220-L-Stahl- und Kunststofffässer
- verhindert schnellen Wärmeverlust und verkürzt die Aufwärmzeit
- ideal für die gleichzeitige Verwendung mit der Bodenheizplatte IBP, auch in EX-Bereichen



236-440-10