

## Fugenfräse KFU 1000 E



Bestellnummer: 951101

EAN: 4032689049823

- ▶ Fräsblatt - Arretierung
- ▶ Starker Motor
- ▶ Großer Spänefangsack



### Technische Daten

Nennaufnahme	900 W
Nennleerlaufdrehzahl	8000 - 15000 1/min
Fräswerkzeug Ø	120 mm
Frästiefe	0 - 4,5 mm
Gewicht	4,9 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Nutenfräsblatt-HM, ellipsenförmig, 120 x 3,6 x 20 mm, 12 Z; Best.-Nr. 091794
- 1 Transportkasten; Best.-Nr. 095034
- 1 Sechskant-Schraubendreher 4 mm; Best.-Nr. 093074
- 1 Anschlussleitung 10 m; Best.-Nr. 087604

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Fräsen von Fugen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Elastische Bodenbeläge

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Mit Niveaueausgleich - für immer gleichbleibende Frästiefe.
- ▶ Mit drei Laufrollen - dadurch kein Abkippen auf unebenen Böden.

## Beschreibung

---

Einzigartig bei der KFU 1000 E ist die eingebaute Fräsblatt-Arretierung zum schnellen Werkzeugwechsel.

Die 4,9 kg Gewicht und die 10 m Anschlusskabel geben der KFU 1000 E Bewegungsfreiheit und einen großen Aktionsradius.

Mit dem 900 Watt starken Wechselstrommotor wird eine Drehzahl von 8000 - 15000 1/min erreicht und damit ein sauberes Fräsbild. Mit der stufenlos regelbaren Elektronik können Sie die Maschinen für jeden Werkstoff verwenden, einfach die richtige Drehzahl einstellen, fräsen, fertig !

Kleinstmöglicher Wandabstand: nur 11,5 mm.

Wenn Sie es vorziehen, lieber aufrecht zu arbeiten, bieten wir Ihnen exklusiv einen Zusatzgriff im Sonderzubehör an.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



**Nutenfräsblatt**  
ellipsenförmig, Hartmetall, 120 x 3,6 x 20 mm,  
12 Zähne



**Führungsrolle**  
R 1,5



**Ersatzmesser**  
für Handfugenhobel, halbrund



**Nutenfräsblatt**  
ellipsenförmig, Hartmetall, 120 x 4,2 x 20 mm,  
12 Zähne



**Handfugenhobel**  
halbrund, mit 5 Ersatzmessern



**Schiebegriff lang**