

# LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 10 m

<b>Artikelnummer</b>	21.08.3560	<b>LEONI</b>
<b>Hersteller</b>	LEONI	
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.08.3560	



## Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2
- Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, gelb, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, APC-Schliff, Keramik-Ferrule, blau
- E2000-Stecker von R&M (Reichle&DeMassari): präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, APC-Schliff, Keramik- Ferrule, grün
- Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich

### Technische Daten

Hersteller	LEONI
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel Singlemode
Farbe	gelb
Länge	10 m
Anzahl Fasern	2
Kabeltyp	Duplexkabel

Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	9/125µm OS2
Anschlüsse	E2000APC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses	E2000APC
Seite 2 Typ des Anschlusses	LC
Aramid Zugentlastung	ja
Kabel LSOH	ja
Zugbelastbarkeit	400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm <sup>2</sup> )	200 N/dm
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	260 mm
Paketgewicht	0.149 kg