

Servante d'atelier "BASIC", équipé avec 3

- en tôle d'acier
- corps et tiroirs noirs
- plan de travail en plastique ABS
- 2 roulettes pivotantes avec frein, 2 roulettes fixes
- poids vide: 123 kg

Equipement:

Module 1: mètre ruban 5 m; clé à fourche 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22; jauges d'épaisseur; kit de clés Allen à boule pour profil T creux, 8 pièces; kit de clé Allen à boule, 9 pièces; kit de clés magnétiques 4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5; pieds à coulisse de précision; cutter professionnel; clé mixte 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24; couteau de secours de sécurité; lampe poche LED; pince à dénuder VDE; tournevis d'électricien VDE pour vis plates; pince à becs plats VDE, droit; tournevis cruciforme VDE pour vis PHILLIPS-RECESS; testeur de tension VDE; clé double polygonale réglable, CP = chromé;

Module 2: adaptateur pour embouts 1/4"; tournevis d'électricien pour vis plates 3,0 / 4,0; manche coulissant, 1/2"; clé à cliquet VARICAT, 1/2", 48 dent; joint universel, 1/2"; joint universel, 1/4"; tournevis cruciforme pour vis PHILLIPS-RECESS 0 / 02 / 1 / 2 / 3; tournevis cruciforme pour vis PZ; embouts pour tournevis pour vis profil T creux, 1/2" TT 40 / T 45 / T 45 / T 50 / T 55 / T 60; embout pour tournevis pour vis profil T creux, 1/4" T 6 / T 7 / T 8 / T 9 / T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 / T 40; embouts pour tournevis pour vis six pans creux, 1/2" 10 / 12 / 14 / 17 / 8 / 10 / 7; embouts pour tournevis pour vis six pans creux, 1/4" 3 / 4 / 5 / 6 / 8; embouts pour tournevis pour vis à empreinte polygonale XZN, 1/2" MM 5 / M 6 / M 8 / M 8 / M 10 / M 10; embouts pour tournevis pour vis cruciformes PHILLIPS-RECESS, 1/2" 3 / 4 / 2; embouts pour tournevis pour vis cruciformes PHILLIPS-RECESS, 1/4" 1 / 2; embouts pour tournevis pour vis cruciformes PZ 1/2" 3; embouts pour tournevis pour vis cruciformes PZ 1/4" 1 / 2; embouts pour tournevis pour vis plates, 1/2" 10 / 12; embouts pour tournevis pour vis plates, 1/4" fente 14 / 5,5 / 8; rallonge orientable, 1/2"; poignée encliquetable, 1/4"; embouts pour douilles, 1/2" E 11 / E 12 / E 14 / E 16 / E 18 / E 20 / E 24; embouts pour douilles, 1/2" 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32; embouts pour douilles, 1/4" 6 pans mm4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13; embouts pour douilles, 1/4" E 4 / E 5 / E 6 / E 7 / E 8 / E 10; tournevis à carburateur pour vis plates; rallonge, 1/2" 125 / 75 / 250; rallonge, 1/4" 55 / 105; tournevis d'atelier pour vis plates 5,5 / 6,5 / 8,0; embouts pour bougies, 1/2" 20,8 / 16;

Module 3: raclor creux 3 pans; poinçon avec tête de sécurité; poinçon avec tête de sécurité; manche de lime; pince à becs plats, droit; raclor plat; pinces; ruban isolant; pince universelle; chasse avec tête de sécurité; bédane avec tête de sécurité; manche de lime en plastique; marteaux en plastique; cisaille; levier pour pneus et montage; marteau de serrurier 300g; pince coupante, forme suédoise; chasse-goupille; brosse en fil d'acier; ciseaux à pierre avec tête de sécurité; limes d'atelier; pinces pour circlips, droit; pinces pour circlips, coudé; brosse pour bougies

Exemples d'utilisation:

- Servante d'atelier pour ranger tous les outils



Servante d'atelier "BASIC"



Servante d'atelier "BASIC", équipé



Module 1



Module 2



Module 3

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Servante d'atelier "BASIC"	équipé	01127000300	11650216